


Portal spatial DHSR-2-EGC80TB-EGC80TB-EGSA50

Cod: 574546

FESTO

Pentru a obtine o oferta, va rugam apasati simbolul cerere FAX.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Asamblare	Portal spatial 2
Incarcatura efectiva	0 ... 2 kg
Unitate de actionare, axa Z	EGSA-50
Sistem de actionare, axa Z	Electric cu arbore melcat
Pozitie intermediara, axa Z	orice
Cursa, axa Z	0 ... 100 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Z	± 0,01 mm
Unitate de actionare, axa Y	EGC-80-TB
Sistem de actionare, axa Y	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile
Pozitie intermediara, axa Y	orice
Cursa, axa Y	0 ... 1.500 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa Y	± 0,08 mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa Y	± 0,08 mm
Unitate de actionare, axa X	EGC-80-TB
Sistem de actionare, axa X	Electric Curea dintata cu ghidaj cu bile
Pozitie intermediara, axa X	orice
Cursa, axa X	0 ... 8.500 mm
Acuratete de repetare in pozitia de capat, axa X	± 0,08 mm
Acuratete de repetare in pozitia intermediara, axa X	± 0,08 mm