



# Gripper Bernoulli OGGB-60-G18-2-Q

Cod: 574564

FESTO

Potrivit pentru transportarea pieselor subțiri , extrem de delicate □i  
fragile , pentru for□e transversale mari



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare                                       |
|---|---|
| pozitie instalare                                   | Oricare                                       |
| Pozitia racordului                                  | sus/lateral                                   |
| Diametru gripper                                    | 60 mm   |
| presiune de operare                                 | 0 ... 6 bar                                   |
| Presiune nominala de operare                        | 1 bar   |
| Consum aer la presiunea nominala de operare         | 110 l/min                                     |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere imposibila          |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B2-L                                |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 2 - Rezistenta moderata la coroziune          |
| Temperatura medie                                   | 0 ... 60 °C                                   |
| Temperatura mediului                                | 0 ... 60 °C                                   |
| Nivel zgomot la presiunea nominala de operare       | 65 dB(A)                                      |
| Nivelul de zgomot la presiune nominala de lucru     | 78 dB(A)                                      |
| Fora de retentie la presiunea nominala              | 7 N   |
| Fora laterala la presiunea nominala                 | 15 N  |
| tip fixare  | cu filet interior                             |
| Conexiune pneumatica                                | G1/8  |
| Racorduri alternative                               | G1/8  |
| Indicatie material                                  | conform RoHS                                  |
| Materialul carcusei                                 | Aliaj de aluminiu forjat<br>eloxat            |
| Materialul distantierului                           | NBR<br>POM                                    |
| Greutate produs                                     | 119 g   |