


Distribuitor multipol NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Cod: 574587

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	24 mm
Inaltime	23 mm
Lungime	113 mm
Indicator gata de operare	LED verde
Display status	LED galben
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	74 g
Conexiune electrica 1	Priza dreapta, M8, 3 pini
Conexiune electrica 2	Stecher drept, M12, 8 pini
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	3 A
Capacitatea curent de sarcina la o conexiune	2 A
Tip de protectie	IP68
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Materialul carcusei	ranforsat PBT
Culoare carcasa	gri
Materialul etansarilor	FPM
Materialul contactului electric	nichelat si aurit
Materialul prizei	Alama nichelata