


Conector NECU-S1W9-C2-ACO

Cod: 574588

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	4-40 UNC-2B
Greutate produs	59 g
Interfata Fieldbus	Sub-D, 9 pini, priza
Conexiune electrica 1	Priza, sub-D, 9 pini
Conexiune electrica 2	Cleme cu surub, pot fi ecranate
rata baud	1 Mbit/s
Diametru cablu permis	8 mm 8 mm
Sectiune transversala racord	0,14 ... 0,5 mm ²
Tip de protectie	IP20
Temperatura mediului	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	75% la 25°C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul carcasei	Ranforsat PC