



Ventil de intarziere VZO-3-PK-3

Cod: 5754

FESTO

Normal deschis, pe placa de baza 2n cu conexiune cu racord striat pentru tuburi DN 3 mm.

Temporizarile mai mari pot fi obtinute prin conectarea unui rezervor suplimentar.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	2 mm
tip de actionare	pneumatic
Structura constructiva	Ventil cu scaun si revenire cu arc
Suprapunere	acoperire negativa
Recomandare la dinamizarea fortata	Frecventa de comutare minim 1/saptamana
presiune de operare	2,5 ... 8 bar
Debit nominal	60 l/min
Durata de intarziere reglabila	0,25 ... 5 s
Durata pauzei pentru pozitia de revenire	>= 50 ms
Precizie de repetare a reglarii duratei	± 0,5 s
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	150 g
tip fixare	Montare pe panou frontal Pe cadru de montare la alegere:
Conexiune pneumatica	PK-3
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune