


# Conector NECU-M-S-A12G4-IS

Cod: 575719

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-101
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	38 g
Conectare electrica	4 pini Borna cleme M12x1 Stecher drept
Codificare stechere	A
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
Diametru cablu permis	4 ... 8 mm
Sectiune transversala racord	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura mediului	-40 ... 85 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune nichelat
Materialul contactului electric	Bronz placat cu aur