


Set de montaj SAMH-S-N8-S-MK

Cod: 575815

FESTO

Protectie impotriva modificarii conform EN ISO 13849-2 pentru senzorii de proximitate.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Model	pentru fanta T
Indicatie material	conform RoHS
Temperatura mediului	-40 ... 85 °C
tip fixare	cu fixare Insurubat strans inserabil in canal de sus
Cuplu de strangere maxim	0,6 Nm
Greutate produs	1,88 g
Materialul capacului	PA
Materialul blocului de prindere	otel aliaj inalt
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L