


# Conector NECC-S1G9-C2-M

Cod: 576031

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Inaltime	39,4 mm
Lungime	58 mm
Greutate produs	24 g
Interfata Fieldbus	Sub-D, 9 pini, priza
Conectare electrica	9 pini / 9 pini Sub-D / Clema cu insurubare
rata baud	1 Mbit/s
Diametru cablu permis	8 mm 8 mm
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-20 ... 70 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune