

# Furca SG-M12X1,25

Cod: 6145

★ Gama de produse standard

cu piulita hexagonala, pentru montarea cilindrilor oscilanti (pe partea laterala a tijei) conform DIN ISO 8140

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	M12x1,25
Corespunde normelor	DIN 71752 ISO 8140
Racord filetat	Filet interior M12x1,25
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	166 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul pinului de montaj	otel zincat
Materialul furcii	otel zincat
Materialul piulitei	otel zincat