

Conector rapid CK-1/8-PK-3-KU

Cod: 6253

FESTO

Filet exterior cu inel de etansare, design din polimer



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Deschidere nominala | 2,4 mm |
| Tip de etansare la fusul cu insurubare | Muchie de etansare |
| pozitie instalare | Oricare |
| Model | Tip drept |
| Marimea legaturii | 10 |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 1 MPa |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 145 psi |
| Indicatii privind presiunea de operare | Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata) |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Cuplul nominal de strangere | 3,25 Nm |
| Toleranta la momentul nominal de strangere | ± 20 % |
| Conexiune pneumatica 1 | Filet exterior G1/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu diametrul exterior de 4 mm pentru stut cu diametrul interior de 3 mm cu piulita |
| Materialul piulitei de legatura | POM |
| Materialul dopului filetat | POM |
| Indicatie material | conform RoHS |