


Drosel cu supapa de sens GR-3/8-B

Cod: 6308

FESTO

cu controlul debitului reglabil intr-o singura directie



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie drosel cu supapa de cale
Conexiune pneumatica 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G3/8
Elemente de ajustare	surub cu capat crestat
tip fixare	Montare pe panou frontal cu orificiu la alegere:
Debit nominal normal in directia droselului	1.010 l/min
Debit nominal normal in directia supapei	1150 l/min
presiune de operare	0,1 ... 10 bar
Temperatura mediului	-20 ... 75 °C
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
pozitie instalare	Oricare
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediu de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 ... 75 °C
Greutate produs	225 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul surubului de ajustare	Alama