



# Poarta SAU OS-PK-3

Cod: 6684

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie SAU
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
tip fixare	cu orificiu
Debit nominal	120 l/min
presiune de operare	1,6 ... 8 bar
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Materialul carcasei	POM
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Deschidere nominala	2,4 mm
pozitie instalare	Oricare
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Greutate produs	9 g
Conexiune pneumatica 3	PK-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR