



Amortizor de zgomot U-3/4-B

Cod: 6845

FESTO

pentru reducerea zgomotului si evitarea contaminarii la porturile de exhaustare a componentelor pneumatice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	0 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	0 ... 145 psi
directie de curgere catre atmosfera	10.000 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel presiune zgomot	83 dB(A)
Temperatura mediului	-10 ... 70 °C
Greutate produs	120 g
Conexiune pneumatica	G3/4
Materialul insertiei amortizorului	PE
Materialul dopului filetat	Aluminiu
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu