


Manometru MA-63-0,25

Cod: 7169

FESTO

cu afisaj in bar si psi.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniu afisaj [bar]	0 ... 0,25 bar
Zona de afisare	0 ... 3,6 psi
Corespunde normelor	DIN EN 837-3
Marime nominala manometru	63
tip fixare	montare in linie
mediu de operare	Mediu fluid Mediu gazos
presiune de operare	0 ... 0,25 bar
Factor sarcina alternativa	0,9
Factor de sarcina continua	0,75
Clasa preciziei de masurare	1,6
Tip de protectie	IP43
Temperatura medie	-20 ... 80 °C
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Pozitia racordului	Partea posterioara centrata
Conexiune pneumatica	G1/4
Materialul dopului filetat	Alama
Materialul carcasei	otel
Materialul ecranului	PMMA
Greutate produs	180 g
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	fara acetilena fara oxigen