

# Reductor EMGC-40-P-G4-SEC-67

Cod: 8000595

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2026. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Transmisie flansa	40 mm
Motor cu flansa	67 mm
Joc de rasucire	0,5 deg
tipul reductorului	Angrenaj planetar
Raport de transmisie	4:1
Viteza maxima de intrare	6.000 1/min
Temperatura de operare reductor	-20 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP54
Cuplu de actionare continua	6,5 Nm
Momentul de inertie al angrenajului	0,04 kgcm <sup>2</sup>
Cuplu maxim iesire	13 Nm
Eficienta maxima	94 %
rigiditate la torsiune	0,85 Nm/arcmin
Greutate produs	450 g
Cod interfata, iesire motor	40G
Cod interfata, intrare motor	67A
Indicatie material	conform RoHS