


Reductor EMGC-60-P-G25-SEC-67

Cod: 8000620

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2026. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Transmisie flansa	60 mm
Motor cu flansa	67 mm
Joc de rasucire	0,67 deg
tipul reductorului	Angrenaj planetar
Raport de transmisie	25:1
Viteza maxima de intrare	6.000 1/min
Temperatura de operare reductor	-20 ... 90 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP54
Cuplu de actionare continua	44 Nm
Momentul de inertie al angrenajului	0,32 kgcm ²
Cuplu maxim iesire	55 Nm
Eficienta maxima	92 %
rigiditate la torsiune	2,4 Nm/arcmin
Greutate produs	1.200 g
Cod interfata, iesire motor	60H
Cod interfata, intrare motor	67A
Indicatie material	conform RoHS