



# Placa de alimentare verticala VABF-S4-1-P1A14-N14

Cod: 8000690

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	26 mm
bazat pe norme	ISO 15407-2
pozitie instalare	Oricare
Conectare pneumatica verticala	Alimentare presiune alternativa pentru 1 si 14
Presiune de operare Mpa	1 MPa
presiune de operare	10 bar
Debit nominal	900 l/min
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	191 g
Metoda de fixare pentru aranjare verticala	Pe placa de racordare Pe placa de baza individuala
Conexiune pneumatica 1	1/4 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune