

Cablu de control NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

Cod: 8001373

FESTO

daca se conecteaza la controller-ul motorului, celalalt capat va fi din fire individuale.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Conectare electrica	25 pini Stecher drept / deschis la un capat Sub-D / -
Lungimea cablului	3,2 m
Diametrul cablului	7 mm
Structura cablului	ecranat
Tip de protectie	IP40 in stare montata
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Culoare invelis cablu	gri
Culoare carcasa	gri