



Supapa de sens VBNF-LBA-G18-Q6

Cod: 8001460

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie de supapa deblocabila
Conexiune pneumatica 1	QS-6
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Racord aer de comanda 21	QS-6
tip fixare	insurubabil
presiune de operare	0,2 ... 10 bar
Presiune de comanda	2 ... 10 bar
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Materialul carcasei	PBT
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
pozitie instalare	Oricare
Tip de actionare, functie supapa cu actionare	pneumatic
Functie de exhaustare manuala	cu impingere
Rotativ	360° / fara oscilatie continua
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0,2 ... 10 bar
Debit normal 1 -> 2 de la 6 la 0 bar	500 l/min
Debit nominal normal 1 -> 2 de la 6 la 5 bar	260 l/min
Durata de deconectare	9 ms
Durata de conectare	6 ms
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Cuplul nominal de strangere	6 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Greutate produs	27,3 g
Materialul protectiei	ES-BE
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	PBT
Materialul etansarilor	NBR
Materialul surubului tubular	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul inelului de eliberare	POM