

Cablu de legatura

NEBV-

Cod: 8003577

FESTO



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Funcții suplimentare	Reducerea curentului de retenere Oprire de siguranță
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Frecvența de conectare	50
Conexiune electrică 1, funcție	Camp magnetic lateral
Conexiune electrică 1, design	Unghiular
Conexiune electrică 1, tipul conexiunii	Priza Mufa, subtire
Conexiune electrică 1, ieșirea cablului	Drept in unghi
Conexiune electrică 1, tehnica de conectare	Model de conectare ZC, suruburi autofiletante Model de conectare ZC, surub metric Oglinda de conectare tip C conform EN 175301-803 Sub-D
Conexiune electrică 1, număr de pini/fire	2 25 4 44
Conexiune electrică 2, funcție	pe partea de comanda
Conexiune electrică 2, design	Unghiular rotund
Conexiune electrică 2, tipul conexiunii	cablu stecher
Conexiune electrică 2, ieșirea cablului	Drept in unghi
Conexiune electrică 2, tehnica de conectare	Model de conectare ZB, suruburi autofiletante M8x1, codificare tip A conform EN 61076-2-104 capat deschis
Conexiune electrică 2, număr de pini/fire	2 25 3 44
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 230 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 230 V
Lungimea cablului	0,5 ... 30 m
Caracteristica cablu	standard Suitable for energy chains
Condiții de test ale cablului	Condiții de testare la cerere
Simbol CE (vezi declarația de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scăzute in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declarația de conformitate)	conform reglementărilor UK privind echipamentele electrice conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementărilor UK RoHS

Caracteristica	valoare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Materialul invelisului cablului	PVC TPE-U(PUR)
Culoare invelis cablu	gri