



**Reprezentare**

## Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

<b>Caracteristica</b>	<b>valoare</b>
Diametrul efectiv al pinionului actionarii	39,79 mm
Cursa de lucru	200 ... 4.500 mm
Suprafetele pentru montare trebuie sa fie plane	0,1 mm/m
Suprafetele pentru montare trebuie sa fie paralele	0,1 mm/m
Intinderea curelei de transmisie	0,13 %
Pasul curelei de transmisie	5 mm
pozitie instalare	orizontal
Structura constructiva	Modul liniar electromecanic cu curea de transmisie zimtata
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Acceleratia maxima	50 m/s <sup>2</sup>
Viteza maxima	5 m/s
Precizie de repetare	±0,08 mm
Durata de anclansare	100 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	5 ... 45 °C
Fora de alimentara maxima Fx	1.600 N
Constanta de avans	125 mm/U
Indicatie material	conform RoHS