



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Suprafetele pentru montare trebuie sa fie plane	0,1 mm/m
Suprafetele pentru montare trebuie sa fie paralele	0,1 mm/m
pozitie instalare	orizzontal
Structura constructiva	Sistem portal 3D cu module de actionare electrice si pneumatice
Durata de anclansare	100 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Temperatura mediului	5 ... 45 °C
Interval de intretinere	2.500 km
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de adaptare	Aluminiu eloxat Otel acoperit
Materialul suportului de montaj	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul lantului port cablu	ranforsat PA