


# Bobina VACS-C-C1-7A

Cod: 8025337

FESTO

Schema de conectare forma C, conform EN 175 301, 48 V AC/50-60 Hz.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Corespunde normelor	IEC 61010-1
Durata de anclansare	100 %
Clasa izolatie	H
Caracteristica bobina	48 V AC: 50/60 Hz, putere preluare 2,5 VA, putere mentinere 1,9 VA
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
Restrictie de temperatura ambientala si mediu	-10 - 50 °C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 50 °C
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	35,6 g
Conectare electrica	Oglinda de conectare tip C conform EN 175301-803 conform EN 175301-803
tip fixare	cu piulita zimtuita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PA otel
Materialul bobinei	Cupru otel Termoplastic
Materialul infasurarii	Cupru