


Drosel

VFFG-T-M5-6

Cod: 8025710

FESTO

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie de drosel
tip fixare	cu filet
Debit nominal normal in directia droselului	14,6 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
Deschidere nominala	0,6 mm
valoare b	0,5
Valoare C	0,05 l/sbar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Greutate produs	0,5 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul surubului tubular	PA