


# Bloc de racordare VABM-B10-25E-N12-9-P3

Cod: 8026295

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                       | valoare                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Marimea ramei                        | 27,5 mm                              |
| pozitie instalare                    | Oricare                              |
| Numarul maxim de pozitii de ventile  | 9                                    |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS                   | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Greutate produs                      | 2.364 g                              |
| tip fixare                           | cu orificiu                          |
| Racord aer de comanda 12             | 1/8 NPT                              |
| Conexiune pneumatica 1               | 1/2 NPT                              |
| Conexiune pneumatica 3               | 1/2 NPT                              |
| Indicatie material                   | conform RoHS                         |
| Materialul placii de baza            | Aliaj de aluminiu forjat             |