

Panou de conectare alimentare P VABM-B10-30-G34-4-P53

Cod: 8026340

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	32 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de pozitii de ventile	4
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	1.135 g
tip fixare	cu suport de fixare
Conexiune pneumatica 1	G3/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat