

Bloc de racordare VABM-B10-30E-N34-2

Cod: 8026368

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Marimea ramei | 32 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Numarul maxim de pozitii de ventile | 2 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Greutate produs | 1.722 g |
| tip fixare | cu orificiu |
| Racord aer de comanda 12 | 1/8 NPT |
| Racord aer de comanda 14 | 1/8 NPT |
| Conexiune pneumatica 1 | 3/4 NPT |
| Conexiune pneumatica 3 | 3/4 NPT |
| Conexiune pneumatica 5 | 3/4 NPT |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul placii de baza | Aliaj de aluminiu forjat |