


# Placa de alimentare VABF-B10-30-P1A4-G38

Cod: 8026434

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere maxim	6 Nm
Greutate produs	167 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	G3/8
Conexiune pneumatica 3	G3/8
Conexiune pneumatica 5	G3/8
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de alimentare	Aluminiu turnat sub presiune