

# Bobina VACN-N-A1-1-EX2-N

Cod: 8029136

FESTO

pentru armatura tip FN, oglinda de conectare tip A, conform EN 175 301, 24 V DC, fara scanteiere.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de actionare	electric
pozitie instalare	Oricare
Durata de anclansare	100 %
Clasa izolatie	F
Clasa de izolatie a sarmei lacuite	H
Caracteristica bobina	24 V DC: 2.1 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Clasificare maritima	vezi certificatul
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK EX
Certificat ATEX in afara UE	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Departament eliberare certificate	DNV TAA000011J
Gaz categoria ATEX	II 3G
Praf categoria ATEX	II 3D
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
Tip praf cu protectie la aprindere si explozie	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
Protectie la explozie temperatura ambientala	-20°C <= Ta <= +60°C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Greutate produs	95 g
Conectare electrica	Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 conform DIN EN 175301-803
tip fixare	cu piulita zimtuita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Material plastic otel
Materialul contactului electric	Alama
Materialul infasurarii	Cupru