

Inel luminos SBAL-C6-R-W-D

Cod: 8031161

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2024. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
Aprobare	RCM Mark
Distanța de operare	100 - 300 mm
Tip iluminare	Inel luminos
Tip de lumina	alb LED difuz
lungime de unda	410 - 750 nm
Conectare electrica	12 pini 2x M12 stecher
Nivel de declansare	Nivel 18 V ... UB
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 5 %
Pulsatii reziduale	5 %
Consum curent in timpul functionarii continue	390 mA
Consum curent in timpul functionarii-fulger	390 mA
Numar maxim de dispozitive conectabile in serie	2
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Temperatura ambientala in timpul functionarii continue	0 ... 35 °C
Temperatura ambientala in functionarea-fulger	0 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Tip de protectie	IP67
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Greutate produs	150 g
tip fixare	cu suport
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat
Indicatie material	conform RoHS