

Sina de senzori DASP-F5-80-125-A-SR


Cod: 8031618

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru cilindrul articulat DFAW.](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| marime de fabricatie | 80 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Structura constructiva | sina senzori |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Cuplu de strangere maxim | 2,9 Nm |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 12,4 g |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 1,4 g |
| tip fixare | cu orificiu si surub |
| Materialul profilului | Aliaj de aluminiu forjat eloxat |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul suruburilor | otel aliaj inalt |