


# Portal planar 2D YXCF-3

Cod: 8032547

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                     | valoare  |
|--|--|
| Suprafetele pentru montare trebuie sa fie plane    | 0,1 mm/m   |
| Suprafetele pentru montare trebuie sa fie paralele | 0,1 mm/m   |
| pozitie instalare                                  | orizantal  |
| Structura constructiva                             | Sistem portal planar<br>cu module de actionare electrica |
| Durata de anclansare                               | 100 %  |
| Conformitatea PWIS                                 | VDMA24364-zona III                                       |
| Temperatura de depozitare                          | -20 ... 60 °C  |
| Umiditatea relativa a aerului                      | 0 - 90 %   |
| Temperatura mediului                               | 5 ... 45 °C  |
| Interval de intretinere                            | 2.500 km   |
| Indicatie material                                 | conform RoHS   |
| Materialul placii de adaptare                      | Aluminiu eloxat<br>Otel acoperit                         |
| Materialul suportului de montaj                    | otel inoxidabil aliaj inalt                              |
| Materialul lantului port cablu                     | ranforsat PA   |