


Placa racordare VABS-S1-2S-G12

Cod: 8032644

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	58 mm
bazat pe norme	ISO 5599-1
tip de actionare	electric
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Presiune de operare Mpa	0 ... 1,6 MPa
presiune de operare	0 ... 16 bar
Presiune de pilotare [Mpa]	0 ... 1 MPa
Presiune de comanda	0 ... 10 bar
Compatibilitate la vacuum	Da
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	380 g
tip fixare	Prin gaura strapunsa pentru surub M6
Racord aer auxiliar de comanda 12/14	G1/8
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Conexiune pneumatica 3	G1/2
Conexiune pneumaticac 4	G1/2
Conexiune pneumatica 5	G1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu turnat sub presiune