


# Placa de capat VABE-S1-1L-G12

Cod: 8032662

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	44 mm
Funcție de exhaustare a aerului bazat pe norme	Prin placa de droselizare ISO 5599-1
Presiune de operare Mpa	0 ... 1 MPa
presiune de operare	0 ... 10 bar
Compatibilitate la vacuum	Da
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Temperatura medie	-10 ... 50 °C
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Greutate produs	400 g
tip fixare	Prin gaura strapunsa pentru surub M6
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 3	G1/2
Conexiune pneumatica 5	G1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de capat	Aluminiu turnat sub presiune