

Placa de alimentare verticala VMPA2-VSP-QS6

Cod: 8035441

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	21 mm
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Presiune de pilotare [Mpa]	0,3 ... 0,8 MPa
Presiune de comanda	3 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	80 g
Conexiune pneumatica 1	QS-6
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de alimentare	ranforsat PA