


Supapa de sens VMPA14-RV

Cod: 8039820

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie de supapa deblocabila
tip de actionare	pneumatic
tip fixare	Clip
Debit nominal	350 l/min
Presiune de operare Mpa	0,05 ... 0,8 MPa
presiune de operare	0,5 ... 8 bar
Presiune de pilotare [Mpa]	0,05 ... 0,8 MPa
Presiune de comanda	0,5 ... 8 bar
Presiune de pilotare	7,25 ... 116 psi
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Materialul carcasei	POM
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
pozitie instalare	Oricare
Tip de actionare, functie supapa cu actionare	pneumatic
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0,5 ... 8 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 40 °C
Temperatura medie	-5 ... 50 °C
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Greutate produs	0,17 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR