


Placa racordare VABS-K1-7B-12-M5-P

Cod: 8047064

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	1,2 mm
Dimensiune ventil	7 mm
Conectare la fluid	Filet interior M5
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Directie de conectare in jos
directie de curgere	reversibil
mediu de operare	Mediu fluid Mediu gazos
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Acordati atentie rezistentei materialelor care vin în contact cu fluidele
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura medie	0 ... 50 °C
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului	0,15 Nm
Cuplu maxim de strangere la racord	0,6 Nm
Greutate produs	3,3 g
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu
Metoda fixare ventil	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	PEEK
Materialul bucei filetate	otel inoxidabil aliaj inalt