


Supapa de sens VABF-L1-10H-H2

Cod: 8047364

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Dimensiune ventil	10 mm
functie ventil	functie de supapa deblocabila
Presiune de operare Mpa	0,05 ... 0,8 MPa
presiune de operare	0,5 ... 8 bar
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
Greutate produs	0,4 g
tip fixare	Infiletat
Indicatie material	conform RoHS