



# Cablu de legatura NEBS-SM16G24-K-5-N-LE24

Cod: 8048653

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2025. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                       | valoare                                |
|--|--|
| bazat pe norme                                       | EN 61076-2-106                         |
| Corespunde normelor                                  | DIN 47100                              |
| Identificarea cablului                               | fara suport pentru eticheta            |
| Greutate produs                                      | 745 g                                  |
| Conexiune electrica 1, functie                       | Camp magnetic lateral                  |
| Conexiune electrica 1, design                        | rotund                                 |
| Conexiune electrica 1, tipul conexiunii              | stecher                                |
| Conexiune electrica 1, iesirea cablului              | Drept                                  |
| Conexiune electrica 1, tehnica de conectare          | M16x0,75                               |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire            | 24                                     |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate             | 24                                     |
| Conexiune electrica 1, tipul de montaj               | Surub de reglare                       |
| Conexiune electrica 2, functie                       | pe partea de comanda                   |
| Conexiune electrica 2, tipul conexiunii              | cablu                                  |
| Conexiune electrica 2, tehnica de conectare          | capat deschis                          |
| Conexiune electrica 2, numar de pini/fire            | 25                                     |
| Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate             | 24                                     |
| Domeniul tensiunilor de operare DC                   | 30 V                                   |
| Sarcina de curent acceptabila la 40°C                | 1 A                                    |
| Rezistenta la tensiune                               | 500 V                                  |
| Lungimea cablului                                    | 5 m                                    |
| Caracteristica cablu                                 | standard                               |
| Raza de curbura, instalatie fixa de cablu            | > 51 mm                                |
| Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu       | > 127,5 mm                             |
| Diametrul cablului                                   | 8,5 mm                                 |
| Structura cablului                                   | 25x0,14                                |
| Sectiunea transversala a conductorului               | 0,14 mm <sup>2</sup>                   |
| Capete conductor de cablu                            | taiat direct                           |
| Tip de protectie                                     | IP67                                   |
| Temperatura mediului                                 | -30 ... 70 °C                          |
| Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile | -5 ... 70 °C                           |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)          | in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)  | conform reglementarilor UK RoHS        |
| Conformitatea PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                         |
| Indicatie material                                   | conform RoHS                           |
| Grad de contaminare                                  | 1                                      |
| Materialul invelisului cablului                      | PVC                                    |
| Culoare invelis cablu                                | gri                                    |
| Materialul carcasei                                  | PA                                     |
| Materialul suruburilor cu blocare                    | Alama nichelata                        |
| Materialul contactului electric                      | Alama, placata cu aur                  |
| Materialul izolatiei                                 | PVC                                    |