

Kit paralel EAMM-U-50-S38-38AA-78

Cod: 8058926

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	50
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	6.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	12,1 kgmm ²
Cuplu de actionare in gol	0,01 Nm
Moment de rotatie transferabil	1 Nm
Greutate produs	600 g
Cod interfata actuator	S38
Cod interfata, intrare motor	38AA
Indicatie material	conform RoHS