


# Kit paralel EAMM-U-60-S38-57AC-91

Cod: 8058946

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                 | valoare                |
|--------------------------------|------------------------|
| marime de fabricatie           | 60                     |
| pozitie instalare              | Oricare                |
| Numarul maxim de turatii       | 6.000 1/min            |
| Conformitatea PWIS             | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura de depozitare      | -25 ... 60 °C          |
| Umiditatea relativa a aerului  | 0 - 95 %               |
| Tip de protectie               | IP40                   |
| Temperatura mediului           | -10 ... 60 °C          |
| Momentul de inertie a masei    | 26,7 kgmm <sup>2</sup> |
| Cuplu de actionare in gol      | 0,07 Nm                |
| Moment de rotatie transferabil | 3 Nm                   |
| Greutate produs                | 1.150 g                |
| Cod interfata actuator         | S38                    |
| Cod interfata, intrare motor   | 57AC                   |
| Indicatie material             | conform RoHS           |