


# Kit paralel EAMM-U-110-S62-84AA-207

Cod: 8059057

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                 | valoare               |
|--------------------------------|-----------------------|
| marime de fabricatie           | 110                   |
| pozitie instalare              | Oricare               |
| Numarul maxim de turatii       | 5.000 1/min           |
| Conformitatea PWIS             | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura de depozitare      | -25 ... 60 °C         |
| Umiditatea relativa a aerului  | 0 - 95 %              |
| Tip de protectie               | IP40                  |
| Temperatura mediului           | -10 ... 60 °C         |
| Momentul de inertie a masei    | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| Cuplu de actionare in gol      | 0,3 Nm                |
| Moment de rotatie transferabil | 9,5 Nm                |
| Greutate produs                | 6.900 g               |
| Cod interfata actuator         | S62                   |
| Cod interfata, intrare motor   | 84AA                  |
| Indicatie material             | conform RoHS          |