


Mufa cuplare NPHS-S6-M-G14F

Cod: 8059262

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	7,85 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	-0,95 ... 10 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	28 g
Conexiune pneumatica 1	Filet interior G1/4
Indicatie material	conform RoHS