


# Conector cuplaj NPHS-D6-P-G18

Cod: 8059266

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	5 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Debit nominal	875 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplul nominal de strangere	3,5 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 10 %
Greutate produs	94 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1/8
Indicatie material	conform RoHS