


Conector cuplaj NPHS-D6-P-G38F

Cod: 8059272

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Debit nominal	2.083 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	114 g
Conexiune pneumatica 1	Filet interior G3/8
Indicatie material	conform RoHS