


Sistem de control YCCP

Cod: 8061000

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2021. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
presiune de operare	4 ... 10 bar
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	Max. 50% la 40 °C
Tip de protectie	IP54
Temperatura mediului	-20 ... 40 °C
Altitudine nominala de utilizare	1000 m NN
Conectare electrica	Borna cleme Push-in
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS