

Tub material plastic PTFEN-3/8-NT-150

Cod: 8061182

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| diametru exterior | 9,53 mm |
| Raza de curbura relevanta pentru debit | 100 mm |
| Diametru interior | 6,5 mm |
| Raza minima de incovoiere | 63 mm |
| Instructiuni de utilizare | Furtun fara imprimare |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 0,5 MPa |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 5 bar |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 72,5 psi |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura | -0,095 ... 1,2 MPa |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 12 bar |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura | -13,775 ... 174 psi |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Material testat la foc | UL94 V-0 |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| clasa de curatenie a incaperii | Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta. |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura mediului | -20 ... 150 °C |
| Greutate produs in functie de lungime | 0,084 kg/m |
| Conexiune pneumatica | pentru conector cu diametru exterior 3/8" |
| Culoare | natural |
| Duritate Shore | D 55 +/-5 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul furtunului | PTFE |