


Kit axial EAMM-A-N80-72GA

Cod: 8063612

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|----------------|
| pozitie instalare | Oricare |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Moment de rotatie transferabil | 48 Nm |
| Greutate produs | 1.263 g |
| Cod interfata actuator | N80 |
| Cod interfata, intrare motor | 72GA |
| Indicatie material | conform RoHS |