

Module electronice VMPA14-FB-EMS-8

Cod: 8066764

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diagnostic	subtensiune, ventile
Numarul maxim de pozitii de ventile	4
Numarul maxim de bobine de ventil	8
Preluare curent propriu la tensiune de sarcina	3 mA
Preluare curent propriu la tensiune de operare	8 mA
Curent nominal de anclansare la bobina	58 mA pana la 24 ms
Curent nominal la scaderea curentului	9 mA dupa 24 ms
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune (cand e instalat)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	30 g
Materialul carcusei	POM
Indicatie material	conform RoHS