


# Placa racordare VABS-P12-S-M5-P3

Cod: 8068637

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	25 mm
pozitie instalare	Oricare
Caracteristici speciale	Compatibil cu oxigen conform DIN EN 1797
Numarul maxim de pozitii de ventile	1
presiune de operare	0 ... 1,7 bar
Debit nominal	$\geq 27$ l/min
Debit nominal standard 2-3	$\geq 28$ l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [5:3:1] Gaze inerte Oxigen
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila Dimensiunea maxima a particulei: 5 $\mu$ m
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Temperatura medie	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 70 % nu condenseaza
Tip de protectie	IP00
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-20 ... 70 °C
Greutate produs	55 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5
Conexiune pneumatica 2S	M5
Conexiune pneumatica 3	M5
Conexiune pneumatica 5	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aliaj de aluminiu, anodizat